

**Contenitore per stoccaggio e trasporto con ribalta, Larghezza utile ×  
Profondità utile: 800X500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Classe articolo	96l

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusti contenitori impilabili per lo stoccaggio e il trasporto di materiali vari. Angolari in acciaio con profilo a W. La parte superiore della sponda di contenimento è in esecuzione tubolare, mentre la parte bassa e la base sono in esecuzione profilata. Sono provvisti di una ampia zona bugnata, che permette una rapida applicazione e rimozione delle etichette adesive. Orecchie per agevolare l'impilaggio, con robusti occhielli per il sollevamento. Altezza dei piedini 100 mm. Con ribalta.

**Verniciatura:**

Grigio topo RAL 7005.

**Nota:**

Disponibile anche nei colori rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011 e blu genziana RAL 5010.

**Descrizione tecnica**

Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	no
Peso	27 kg
Portata	1000 kg
Materiale	Lamiera di acciaio
Colore	pelės pilkumo RAL 7005

Profondità di inserimento	660 mm
Altezza	570 mm
Idoneo al trasporto con gru	sì
Angoli di presa con occhielli per gru	sì
Altezza di riempimento	400 mm
Altezza di impilaggio massima	500 mm
Con sedi per forche	no
Profondità	860 mm
Larghezza di inserimento	360 mm
Larghezza	560 mm
Portata di impilaggio	5000 kg
Impilabile	sì
Bordo di impilaggio su 3 lati	no
Altezza forche abbassate	100 mm
Esecuzione parete	con ribalta
Larghezza utile	500 mm
Profondità utile	800 mm
Tipo di prodotto	Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile