

Contenitore per stoccaggio e trasporto con ribalta, Larghezza utile × Profondità utile: 1200X800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963561 1200X800
GTIN	4251572702908
Classe articolo	96l

Descrizione

Esecuzione:

Robusti contenitori impilabili per lo stoccaggio e il trasporto di materiali vari. Angolari in acciaio con profilo a W. La parte superiore della sponda di contenimento è in esecuzione tubolare, mentre la parte bassa e la base sono in esecuzione profilata. Sono provvisti di una ampia zona bugnata, che permette una rapida applicazione e rimozione delle etichette adesive. Orecchie per agevolare l'impilaggio, con robusti occhielli per il sollevamento. Altezza dei piedini 100 mm. Con ribalta.

Verniciatura:

Grigio topo RAL 7005.

Nota:

Disponibile anche nei colori rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011 e blu genziana RAL 5010.

Descrizione tecnica

Peso	53 kg
Profondità	1260 mm
Altezza di riempimento	500 mm
Idoneo al trasporto con gru	sì
Esecuzione parete	con ribalta

Altezza forche abbassate	100 mm
Bordo di impilaggio su 3 lati	no
Altezza di impilaggio massima	600 mm
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	no
Angoli di presa con occhielli per gru	sì
Profondità di inserimento	1060 mm
Larghezza	860 mm
Portata	2000 kg
Altezza	670 mm
Con sedi per forche	no
Portata di impilaggio	10000 kg
Colore	pelès pilkumo RAL 7005
Impilabile	sì
Larghezza di inserimento	660 mm
Materiale	Lamiera di acciaio
Larghezza utile	800 mm
Profondità utile	1200 mm
Tipo di prodotto	Contentore di trasporto e contentore grande impilabile