

**Garant**
**ONMU 05T6 ANER, HB7510, Modello: ST1400**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213430 ST1400
GTIN	4045197605948
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

Bilaterale con 2×8 taglienti.

### Raccomandazioni:

**Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.**

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

profondità di taglio massima  $a_{p,max}$ : 3 mm

Modello: ST1400

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,25 mm

## Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Avanzamento $f_z$ per dente	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	16
Codice ISO Inserto	ONMU 05T6 ANER

Tipo	HB7510
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	3 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		