

Garant
XNEU 14T7 ANEN-W Inserto di finitura frontale, HB7730, Modello: UNI

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213470 UNI
GTIN	4045197673015
Classe articolo	21A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto di finitura frontale con 1 tagliente .

Raccomandazioni:

Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Lunghezza dello smusso di spianatura di 8 mm.

profondità di taglio massima $a_{p,max}$: 6 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Codice ISO Inserto	XNEU 14T7 ANEN-W
Tipo	HB7730
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	6 mm

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura