

**Garant****SEKN 1203 AFTN, HB7525, Modello: ST900**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213922 ST900
GTIN	4045197553850
Classe articolo	21A

### Descrizione

**Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$ .Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,19 mm

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,19 mm
Modello	ST900
Codice ISO Inserto	SEKN 1203 AFTN
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	110 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	120 m/min	K
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		