

**Cesoia a batteria per lamiera, Modello: M18BMS20-0****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | 078104 M18BMS20-0 |
| GTIN | 4002395006748 |
| Classe articolo | 03L |

Descrizione**Esecuzione:**

Cesoia tagliafilati / cesoia per lamiera compatta a batteria per tagli puliti e senza deformazioni in acciaio fino a un max. di 2,0 mm.

- **Testina di taglio girevole a 360° con 12 punti di bloccaggio, ideale per punti di difficile accesso.**
- **Regolazione elettronica del numero di giri.**
- **Design in linea per il miglior controllo possibile.**

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073808 – 073840.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Raggio della curva più piccola | 180 mm |
| Numero di batterie contenute | 0 |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Vibrazione massima a norma EN | 1,5 m/s ² |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |

| | |
|---|---------------------------|
| Peso | 2,3 kg |
| Larghezza taglio | 5 mm |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee modello HB 18 V |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V |
| Potenza di taglio massima nell'alluminio | 3,2 mm |
| Potenza di taglio massima nell'acciaio | 2 mm |
| Tipo di prodotto | Cesoia per lamiera |