

**Garant**
**ONMU 05T6 ANER, HB7520, Modello: UNI**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213438 UNI
GTIN	4045197605962
Classe articolo	21A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Bilaterale con 2×8 taglienti.

**Raccomandazioni:**
**Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.**
**Nota:**

 Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ 

 profondità di taglio massima  $a_{p,max}$ : 3 mm

Modello: UNI

**Descrizione tecnica**

Modello	UNI
Numero di sostituzioni/taglienti	16
Codice ISO Inserto	ONMU 05T6 ANER
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\max}$	3 mm
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	280 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		