



Levigatrice a nastro a batteria, Modello: M18FBTS75



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice a nastro a batteria M18 con motore POWERSTATE™ senza spazzole per una asportazione rapida del materiale e un ridotto sviluppo di calore.

- **Potenza alternata equivalente 900 Watt.**
- **Durata fino a 20 minuti con una batteria da 5,0 Ah.**
- **Il pomello regolabile senza utensili consente di maneggiare in modo ottimale la levigatrice per tutte le applicazioni.**
- **“Flush To Wall” consente di utilizzare la levigatrice a nastro in prossimità di una superficie verticale o in angoli stretti.**
- **Possibilità di utilizzo con sacchetto per polvere o aspirazione esterna.**

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, sacchetto per polvere incluso, nella confezione.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073808 – 073840. Nastri di tela abrasiva adatti sono disponibili al n. art. 558014.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V

Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Larghezza nastro di tela abrasiva	75 mm
Superficie di rettifica	90 × 135 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Velocità nastro	230 - 410 m/min
Tensione batteria	18 V
Peso senza batteria	3,9 kg
Lunghezza nastro di tela abrasiva	457
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro