

Garant**SPUN 120308 E, HB7720, Modello: UNI**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213520 UNI
GTIN	4045197319296
Classe articolo	21A

Descrizione

SPUN 120308 E UNI

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Codice ISO Inserto	SPUN 120308 E
Tipo	HB7720
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P

Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		