

Garant**Fresa a spianare a 45°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 250/13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213890 250/13
GTIN	4045197666598
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Fresa a spianare a 45° a passo differenziato per una lavorazione silenziosa. Sede di precisione degli inserti mediante sottoplacchette speciali in metallo duro. Per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio aggiuntivi.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per sottoplacchetta	219861 (TX8)
Inserto adatto	SE.. 1203..
Ø Tagliente D_c	250 mm
Sottoplacchetta	219860
Ø Esterno massimo D_{max}	263 mm
Vite di serraggio inserto	219862 (25IP; 6 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm
Ø Foro di attacco	60 mm

Numero taglienti Z	13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite di serraggio	219861
Vite di serraggio	219862
Sottopiacchetta in HM	219860