


Garant**Inserto per fresatura SPLR 120308 S, per testine di misura, HB7535****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213600 UNI
GTIN	4045197319371
Classe articolo	21A

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Spessore inserto E	3,18 mm
Codice ISO Inserto	SPLR 120308 S
Tipo	HB7535
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	500 m/min	N

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	400 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	50 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	200 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		