

Garant
Lamatore a tirare a 180°, Ø max. di svasatura D: 15mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 15
GTIN	4045197321589
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1). Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 0,9** con lama n. art. **674248 Dim. TX7**.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s h6	20 mm
Esecuzione del codolo	Whistle Notch
Vite inserto	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Ø Giunto D ₁	25 mm
Ø di svasatura D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm
Sporgenza totale L ₁	55 mm
Numero taglienti Z	1
Ø Minimo d _{min}	8,5 mm
Misura programmata e	3,55 mm
Inserto adatto	217185 UNI

Lunghezza complessiva L	105 mm
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
Vite di serraggio	219947
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,9 Nm	211750 0,9