

Garant**Lamatore a tirare a 180°, Ø max. di svasatura D: 18mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 18
GTIN	4045197196903
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:**Con un tagliente (z = 1).** Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.**Nota:**Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø di svasatura D	18 mm
Numero taglienti Z	1
Sporgenza totale L ₁	62 mm
Ø Minimo d _{min}	10,5 mm
Ø Giunto D ₁	25 mm
L ₃	40 mm
Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Codolo D _s h6	20 mm
L ₂	47 mm
Esecuzione del codolo	Whistle Notch
Misura programmata e	4,05 mm
Inserto adatto	260142

Lunghezza complessiva L	112 mm
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Vite di serraggio Modello 1	219795 1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2