

Garant
Frese ad interpolazione, Acciaio, Modello: 12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217250 12
GTIN	4045197542663
Classe articolo	21Q

Descrizione
Nota:

L'effettiva profondità gola S_{max} è calcolata come qui di seguito: $(D-d_1) / 2$.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

Per inserto di tipo: P12

Ø Minimo foro D: 9,6 - 11,7 mm

Ø Interno d_1 : 7 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 2,35 mm

Sporgenza totale L_1 : 22 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 69,5 mm

Descrizione tecnica

Esecuzione del codolo	Weldon
Ø Minimo foro D	9,6 - 11,7 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	69,5 mm
Ø Interno d_1	7 mm
Sporgenza totale L_1	22 mm
Profondità di taglio massima S_{max}	2,35 mm
Set di viti di serraggio	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Per inserto di tipo	P12

Passaggio interno per LR	sì
Profondità filettatura	20 mm
Materiale fresa	Acciaio
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219818
Set di viti per inserti 10 pz.	219832