

Garant
Lamatore a tirare a 180°, Ø max. di svasatura D: 76mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 76
GTIN	4045197465740
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,5** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L ₁	185 mm
Esecuzione del codolo	Weldon
Ø Codolo D _s h6	50 mm
Ø di svasatura D	76 mm
Numero taglienti Z	1
Misura programmata e	12,55 mm
Ø Minimo d _{min}	52 mm
L ₃	155 mm
Set di viti per inserti	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Inserto adatto	260158
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L	265 mm

Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Set di viti per inserti 10 pz.	219848
Vite di serraggio	219945