

Garant
Frese ad interpolazione, con filettatura in acciaio, Modello: 27/M10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Classe articolo	21Q

Descrizione
Nota:

L'effettiva profondità gola S_{max} è calcolata come qui di seguito: $(D-d_1) / 2$.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

Ø Minimo foro D: 22 - 37 mm

Misura del filetto M: M10 mm

Per inserto di tipo: P26

Ø Interno d_1 : 18 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 9,5 mm

Sporgenza totale L_1 : 18 mm

Descrizione tecnica

Ø Minimo foro D	22 - 37 mm
Misura del filetto M	M10 mm
Ø Interno d_1	18 mm
Profondità di taglio massima S_{max}	9,5 mm
Lunghezza complessiva L_{compl}	22,6 mm
Set di viti di serraggio	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Sporgenza totale L ₁	18 mm
Esecuzione del codolo	con filettatura
Per inserto di tipo	P26
Ø Foro	16 mm
Profondità filettatura	18 mm
Passaggio interno per LR	sì
Materiale fresa	con filettatura in acciaio
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219819
----------------------------------	--------