

Garant**Lamatore a tirare a 180°, Ø max. di svasatura D: 30mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 30
GTIN	4045197196941
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:**Con un tagliente (z = 1).****Nota:**

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø di svasatura D	30 mm
L ₂	77 mm
Ø Codolo D _s h6	20 mm
L ₃	65 mm
Misura programmata e	6,05 mm
Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	1
Sporgenza totale L ₁	92 mm
Ø Giunto D ₁	25 mm
Esecuzione del codolo	Whistle Notch
Ø Minimo d _{min}	19 mm
Inserto adatto	260142

Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L	142 mm
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Vite di serraggio Modello 1	219795 1