

Garant
Frese ad interpolazione, con filettatura in acciaio, Modello: 18/M6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Classe articolo	21Q

Descrizione
Nota:

L'effettiva profondità gola S_{max} è calcolata come qui di seguito: $(D-d_1) / 2$.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

Ø Minimo foro D: 14 - 22 mm

Misura del filetto M: M6 mm

Per inserto di tipo: P16

Ø Interno d_1 : 11 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 5,5 mm

Sporgenza totale L_1 : 15 mm

Descrizione tecnica

Set di viti di serraggio	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Ø Minimo foro D	14 - 22 mm
Profondità di taglio massima S_{max}	5,5 mm
Misura del filetto M	M6 mm
Esecuzione del codolo	con filettatura
Ø Interno d_1	11 mm

Sporgenza totale L ₁	15 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	18,5 mm
Per inserto di tipo	P16
Ø Foro	16 mm
Profondità filettatura	15 mm
Passaggio interno per LR	sì
Materiale fresa	con filettatura in acciaio
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219818
----------------------------------	--------