



Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 22/3Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227300 22/3L
GTIN	4960664396085
Classe articolo	250

Descrizione

Descrizione:

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s h6	20 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Ø Tagliente D_c	22 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Sporgenza totale L_1	26 mm
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Inserto adatto	BD.. 11T3
Numero taglienti Z	3
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	15 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	42 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	38 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,76 grado
Ø D_3	16 mm

Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------