



Fresa per spallamenti a 90° MECX, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 25/5Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227100 25/5L
GTIN	4960664462858
Classe articolo	250

Descrizione

Descrizione:

Migliore produttività anche in condizioni di lavorazione instabili in ragione del passo molto stretto. Basse forze di taglio ed elevata stabilità per una ridotta tendenza alla vibrazione. Per molteplici lavori di fresatura, come spallamenti, rampe, ecc.

Descrizione tecnica

Vite inserto	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø Codolo D_s h6	20 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Inserto adatto	BD.. 0703
Sporgenza totale L_1	25 mm
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	6 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	120 mm
Numero taglienti Z	5
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	21 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	48 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	47 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,55 grado
Ø D_3	22 mm

Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229707
-------------------	--------