

**Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 21/3Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227300 21/3L
GTIN	4960664460946
Classe articolo	250

Descrizione**Descrizione:**

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Passaggio interno per LR: sì

Ø tagliente D_c : 21 mm

Numero taglienti Z: 3

profondità di taglio massima $a_{p\max}$: 10 mm

Sporgenza totale L_1 : 26 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 110 mm

Codolo Ø D_s h6: 20 mm

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\max}$	10 mm
Sporgenza totale L_1	26 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Ø Codolo D_s h6	20 mm
Ø Tagliente D_c	21 mm
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Inserto adatto	BD.. 11T3
Numero taglienti Z	3

Lunghezza rampa L per α_{\max} .	14 mm
Fresatura a interpolazione $\emptyset D_{\max}$.	40 mm
Fresatura a interpolazione $\emptyset D_{\min}$.	36 mm
Angolo rampa α_{\max} .	0,82 grado
$\emptyset D_3$	15 mm
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------