

Garant
Corpo fresa (senza inserto), Acciaio, Modello: 11

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217400 11
GTIN	4045197216878
Classe articolo	21Q

Descrizione
Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: no

per inserto di tipo: 03

Ø minimo foro D: 10,6 mm

Ø interno d_1 : 7,4 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 1,6 mm

Sporgenza totale L_1 : 17,2 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 57,2 mm

Descrizione tecnica

Esecuzione del codolo	Weldon
Set di viti di serraggio	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Sporgenza totale L_1	17,2 mm
Ø Codolo D_s h6	10 mm
Ø Interno d_1	7,4 mm
Profondità di taglio massima S_{max}	1,6 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	57,2 mm
Ø Minimo foro D	10,6 mm
Per inserto di tipo	03

Passaggio interno per LR	no
Materiale fresa	Acciaio
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219820
----------------------------------	--------