

**Garant**
**Corpo fresa (senza inserto), Metallo duro, Modello: 11XL**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	217405 11XL
GTIN	4045197216922
Classe articolo	21Q

**Descrizione**
**Esecuzione:**

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

per inserto di tipo: 03

Ø minimo foro D: 10,6 mm

Ø interno  $d_1$ : 8 mm

Profondità di taglio massima  $S_{max}$ : 1,25 mm

Lunghezza complessiva  $L_{compl.}$ : 77,66 mm

Codolo Ø  $D_s$  h6: 8 mm

**Descrizione tecnica**

Esecuzione del codolo	cilindrico
Ø Codolo $D_s$ h6	8 mm
Ø Interno $d_1$	8 mm
Ø Minimo foro D	10,6 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	77,66 mm
Set di viti di serraggio	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Profondità di taglio massima $S_{max}$	1,25 mm
Per inserto di tipo	03
Passaggio interno per LR	sì

Profondità filettatura	40 mm
Materiale fresa	Metallo duro
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

---

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219820
----------------------------------	--------