

Garant
Corpo fresa (senza inserto), Metallo duro, Modello: 20XL

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217405 20XL
GTIN	4045197216946
Classe articolo	21Q

Descrizione
Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

per inserto di tipo: 02

Ø minimo foro D: 17,5 mm

Ø interno d_1 : 12,2 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 2,6 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 121,5 mm

Codolo Ø D_s h6: 12 mm

Descrizione tecnica

Set di viti di serraggio	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Ø Minimo foro D	17,5 mm
Ø Interno d_1	12,2 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Profondità di taglio massima S_{max}	2,6 mm
Esecuzione del codolo	cilindrico
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	121,5 mm
Per inserto di tipo	02
Passaggio interno per LR	sì

Profondità filettatura	62,5 mm
Materiale fresa	Metallo duro
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219821
----------------------------------	--------