

Garant
Corpo fresa (senza inserto), Metallo duro, Modello: 25XL

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Classe articolo	21Q

Descrizione
Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

per inserto di tipo: 01

Ø minimo foro D: 23 mm

Ø interno d_1 : 16 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 3 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 148,58 mm

Codolo Ø D_s h6: 16 mm

Descrizione tecnica

Set di viti di serraggio	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Esecuzione del codolo	cilindrico
Profondità di taglio massima S_{max}	3 mm
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	148,58 mm
Ø Interno d_1	16 mm
Ø Minimo foro D	23 mm
Per inserto di tipo	01
Passaggio interno per LR	sì

Profondità filettatura	76,25 mm
Materiale fresa	Metallo duro
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219822
----------------------------------	--------