

Garant
Corpo fresa (senza inserto), Acciaio, Modello: 25L

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217400 25L
GTIN	4045197216908
Classe articolo	21Q

Descrizione
Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

per inserto di tipo: 01

Ø minimo foro D: 23 mm

Ø interno d_1 : 16 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 3,45 mm

Sporgenza totale L_1 : 67,5 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 116 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s h6	16 mm
Ø Interno d_1	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	116 mm
Set di viti di serraggio	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Profondità di taglio massima S_{max}	3,45 mm
Esecuzione del codolo	Weldon
Sporgenza totale L_1	67,5 mm
Ø Minimo foro D	23 mm
Per inserto di tipo	01

Passaggio interno per LR	sì
Materiale fresa	Acciaio
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219822
----------------------------------	--------