

Garant

**Frese Aluking HPC a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D /
Numero taglienti Z: 100/6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Classe articolo	21P

Descrizione**Esecuzione:**

Frese tangenziali a spianare per **spallamenti a 90° precisi** con inserti registrabili a partire dal diametro 63 per la migliore finitura possibile. Alloggiamento inserto sicuro grazie al fissaggio mediante perno di serraggio.

Descrizione tecnica

Vite di regolazione	219892
Inserto adatto	BG.. 15L5..
Perno di serraggio	219893
Vite di serraggio per perni	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Ø Foro di attacco	32 mm
Ø Tagliente D_c	100 mm

Taglienti regolabili	2
Numero taglienti Z	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Codolo di serraggio	219893
Vite di regolazione	219892
Vite di serraggio per perni	219894