

Garant

**Frese Aluking HPC a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D /
Numero taglienti Z: 125/8mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Classe articolo	21P

Descrizione**Esecuzione:**

Frese tangenziali a spianare per **spallamenti a 90° precisi** con inserti registrabili a partire dal diametro 63 per la migliore finitura possibile. Alloggiamento inserto sicuro grazie al fissaggio mediante perno di serraggio.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per perni	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Inserto adatto	BG.. 15L5..
Ø Foro di attacco	40 mm
Ø Tagliente D _c	125 mm
Vite di regolazione	219892
Lunghezza complessiva L _{compl.}	63 mm
Perno di serraggio	219893

Taglienti regolabili	2
Numero taglienti Z	8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Codolo di serraggio	219893
Vite di serraggio per perni	219894
Vite di regolazione	219892