

Garant**Fresa a raggio completo in HMI HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 4/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	207280 4/6
GTIN	4045197127495
Classe articolo	11X

Descrizione**Esecuzione:****Elevata finitura grazie all'elevata precisione del tagliente.**Tolleranza: contorno del raggio = $\pm 0,005$ mm.**Nota:****Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 207244.****Descrizione tecnica**

Ø Tagliente D_c	4 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 1100 N/mm ²	0,032 mm
Numero denti Z	2
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm ²	0,037 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Lunghezza taglienti L_c	8 mm
Fattore di correzione per v_c	1,25
Angolo dell'elica	30 grado
Raggio R	2 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI

Norma	Norma interna
Modello	H
Tolleranza \varnothing nominale	f8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5xD per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,03xD per fresatura a copiare
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a raggio completo e sferiche

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	adatto	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	adatto	190 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	175 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	65 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	300 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	350 m/min	N
a umido max.	adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	adatto		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB