



## Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 32/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Descrizione:

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

### Descrizione tecnica

Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Sede filettata M	M16
Ø Tagliente $D_c$	32 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Inserto adatto	BD.. 11T3
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Numero taglienti Z	4
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	62 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	58 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,46 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	25 mm

Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------