

**Garant****SDMX 0903 AFEN, HB7520, Modello: UNI**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214440 UNI
GTIN	4045197302885
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Inserti speciali per velocità di taglio e avanzamenti elevati.**
- **Sinterizzati e rettificati per una migliore qualità della superficie.**
- **Struttura a grana fine, tenacia e resistenza all'usura notevoli.**

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p,max} = 3$  mm.

## Descrizione tecnica

Modello	UNI
Codice ISO Inserto	SDMX 0903 AFEN
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	350 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	255 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	130 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	235 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		