

**Fresa per spallamenti a 90° MECH11, codolo cilindrico, Ø D / Zeff: 40/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227450 40/4
GTIN	4960664503773
Classe articolo	250

Descrizione**Esecuzione:**

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura a_e a parità di profondità di taglio a_p . Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

Descrizione tecnica

Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	150 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	4
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	55 mm
Inserto adatto	BDMT 11T308
Ø Tagliente D_c	40 mm
Sporgenza totale L_1	64 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 11T308
Numero di inserti	24
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio

229708