

**Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, Ø DC h8: 15mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG4031 15 |
| GTIN | 4067263102038 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione**Esecuzione:**

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Come n. art. 114031.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 114030.

Dim. 13,5 – 16: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------|
| Numero taglienti Z | 2 |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L_c | 114 mm |
| Codolo | codolo cilindrico |
| Angolo di affilatura | 118 grado |
| Tolleranza Ø nominale | h8 |
| Ø Nominale D_c | 15 mm |

| | |
|--|------------------|
| Profondità di foratura massima consigliata L_2 | 91,5 mm |
| Lunghezza complessiva L | 169 mm |
| Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ² | 0,16 mm/gir, |
| Ø Codolo D_s | 12,7 mm |
| Norma | DIN 338 |
| Contenuto | 20 |
| Serie | CleverDrill |
| Rivestimento | non rivestito |
| Materiale da taglio | HSS |
| Modello | N |
| Passaggio interno per LR | no |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------|------------|
| Alluminio, plastiche | limitatamente adatta | 80 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatta | 60 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatta | 50 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 35 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 32 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 22 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | limitatamente adatta | 18 m/min | P |
| GG(G) | limitatamente adatta | 30 m/min | K |
| CuZn | idoneo | 40 m/min | N |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |

Accessori

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm
oppure pollici) 15

114031 15