


**BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, Modello: S**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227361 S
GTIN	4960664686186
Classe articolo	25A

**Descrizione**
**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .  $90^\circ$  esatti fino ad  $a_p = 5,5$  mm.

Raggio di curvatura: 0,2 mm

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,06 – 0,1 mm

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,06 – 0,1 mm
Modello	S
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 11T302 ER-JS
Tipo	CA6535
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		