

Garant**Frese a inserti per filettare, codolo Weldon, Ø di taglio DW / Lunghezza sporgenza L1: 17/22mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218000 17/22
GTIN	4045197411822
Classe articolo	21R

Descrizione

Uso:

- Per filettatura cilindrica interna ed esterna; altri inserti e utensili su richiesta.
- Per filettature di fori ciechi e passanti.
- Universale per filettatura destra e sinistra.
- Nessun problema di truciolatura, dato che si formano solo trucioli corti.
- Sforzo minimo di taglio.

Descrizione tecnica

Vite di bloccaggio	279810 5
Sporgenza totale L ₁	22 mm
Misura inserto	16
Ø Codolo D _s	16 mm
Ø Taglio D	17 mm
Numero taglienti Z	1
Numero di scanalature per i trucioli	1
Lunghezza complessiva L	90 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	Foro passante

Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare