

**Fresa in HMI HAIMER MILL, AlTiN, Ø f9 DC: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	220287 2
GTIN	2050002068100
Classe articolo	26X

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'**impiego universale** su materiali in acciaio e acciai altamente legati, in particolare INOX. Con **nocciolo cilindrico** per una rigidità ottimizzata dell'utensile durante la fresatura di scanalature. Sicurezza dei processi garantita nel ramping e nella fresatura a interpolazione grazie alla **speciale geometria frontale**.

Nota:

Per i portautensili con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK si veda la parte del programma relativa alla tecnica di serraggio.

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 220287**.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per contornatura in acciaio $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,013 mm
Lunghezza complessiva L	58 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Tolleranza Ø nominale	f8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Angolo dell'elica	32 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Numero denti Z	4
Lunghezza taglienti L_c	7 mm

Ø Posizione libera D_1	1,9 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,04 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,011 mm
Ø Tagliente D_c	2 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	9 mm
Rivestimento	AlTiN
Materiale da taglio	VHM
Norma	DIN 6527
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		

Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea
INOX < 900 N/mm ²	idonea
INOX > 900 N/mm ²	idonea
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta
GG(G)	limitatamente adatta
Uni	idonea
Olio	idonea
a umido max.	idonea
a umido min.	idonea
a secco	idonea
Aria	idonea