

**Fresa toroidale in HMI HAIMER MILL, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 12/1,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	220297 12/1,5
GTIN	2050002068537
Classe articolo	26X

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'**impiego universale** su materiali in acciaio e acciai altamente legati, in particolare INOX. Con **nocciolo cilindrico** per una rigidità ottimale dell'utensile durante la fresatura di scanalature. Sicurezza dei processi garantita nel ramping e nella fresatura a interpolazione grazie alla **speciale geometria frontale**.

Nota:

Per il portautensili con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK si veda la parte del programma relativa alla tecnica di serraggio.

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 220297**.

Descrizione tecnica

Raggio del tagliente R_1	1,5 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Numero denti Z	4
Angolo dell'elica	32 grado
Ø Tagliente D_c	12 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	36,5 mm
Lunghezza taglienti L_c	26 mm
Ø Posizione libera D_1	11,4 mm
Ø Codolo D_s	12 mm

Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,066 mm
Lunghezza complessiva L	84 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,078 mm
Rivestimento	AlTiN
Materiale da taglio	VHM
Norma	DIN 6527
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	f9
Caratteristica angolo dell'elica	diversa
Passo dei taglienti	diversa
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea		
INOX < 900 N/mm ²	idonea		

INOX > 900 N/mm ²	idonea
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta
GG(G)	limitatamente adatta
Uni	idonea
Olio	idonea
a umido max.	idonea
a umido min.	idonea
a secco	idonea
Aria	idonea