

Garant**Inserto per fresa per filettatura interna a 60°, HB7735, Passo: 0,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218056 0,5
GTIN	4045197645609
Classe articolo	21D

Descrizione**Esecuzione:**

Inserti **robusti** per fresa per **avanzamenti elevati** ed **elevata produttività**.

A 1 tagliente

Uso:

Per filettatura metrica interna a 60° a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe di tolleranza 6H.

Nota:

Per il montaggio fare attenzione sempre al lato uniforme degli inserti a filettare altrimenti si verificano deformazioni della filettatura! (Esecuzione lati con o senza marcatura).

Avanzamento $f_z = \text{HB 7720}$ in acciaio $< 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / dente}$.

Avanzamento $f_z = \text{HB 7735}$ in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / dente}$.

Descrizione tecnica

Applicazione interna/esterna	Interno
Profilo completo	sì
Rivestimento	TiAlN
Passo della filettatura	0,5 mm

Per filettature	M3
Numero taglienti Z	40
Tipo	HB7735
Materiale da taglio	HM
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	MF
Tipo di filettatura	M-LH
Tipo di filettatura	MF-LH
Angolo di filetto	60 grado
Misura inserto	19 mm
Direzione di taglio	a destra e a sinistra
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	25 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
GG(G)	idoneo	70 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	120 m/min	N
Olio	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		

a secco	limitatamente adatto
Aria	limitatamente adatto