

Garant

Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma C1 assiale, destra, Ø Codolo d1: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319106 50
GTIN	4067263237976
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_2	41 mm
l_1	100 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm

h_1	25 mm
b_2	50 mm
Larghezza codolo b_3	26 mm
h_6	60 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
Ø Codolo d_1	50 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI