

Garant

Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma C1 assiale, destra, Ø Codolo d1: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319106 30
GTIN	4067263237952
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Larghezza codolo b ₃	17 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Ø Codolo d ₁	30 mm
l ₁	70 mm

h_5	28 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm
h_2	29 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI