

## Garant

### Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma C2 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 40mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319116 40
GTIN	4067263238010
Classe articolo	31V

#### Descrizione

##### Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

**GARANT eco** – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

##### Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

##### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

#### Descrizione tecnica

b <sub>2</sub>	42,5 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
l <sub>1</sub>	85 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 40
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm
Ø Codolo $d_1$	40 mm
Larghezza codolo $b_3$	20,5 mm
$h_6$	48 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI