

Garant

Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma C2 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319116 25
GTIN	4067263237990
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Larghezza codolo b_3	19 mm
h_5	25 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 25
b_2	33 mm

Ø Codolo d ₁	25 mm
b ₁	58 mm
h ₁	16 mm
l ₁	55 mm
h ₆	30 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI