

Garant

Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma C4 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319136 40
GTIN	4067263238119
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d ₁	40 mm
b ₂	42,5 mm
h ₆	48 mm
b ₁	85 mm

Larghezza codolo b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
h_1	25 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI