

Garant

Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma C4 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319136 25
GTIN	4067263238096
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

b ₁	58 mm
h ₅	25 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 25
b ₂	33 mm

h_1	16 mm
Ø Codolo d_1	25 mm
Larghezza codolo b_3	19 mm
h_6	30 mm
l_1	55 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI