

Garant

Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma C4 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319136 50
GTIN	4067263238126
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura GARANT Eco – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_5	50 mm
Larghezza codolo b_3	26 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 50
Ø Codolo d ₁	50 mm
h ₂	41 mm
b ₂	50 mm
h ₁	25 mm
b ₁	100 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI