

metabo**Martello perforatore UHEV2860-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Un concentrato di potenza per la foratura a percussione.**

Il martello perforatore è dotato di un preciso meccanismo pneumatico di percussione ad alte prestazioni, il quale è in grado di generare un impatto con la massima energia d'urto alla minima pressione di contatto. **Metabo Quick:** cambio rapido del mandrino, senza ricorso a utensili.

Martello multiplo con 4 funzioni: **foratura a percussione, foratura a due velocità e scalpellatura.**

- **Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.**
- **Dispositivo di sicurezza a frizione: disaccoppiamento meccanico dell'azionamento in caso di blocco della punta per lavorare in sicurezza.**
- **Rotella per la preselezione del numero di giri e di colpi.**
- **Trasmissione a due velocità: due velocità di foratura per forare efficacemente legno e metallo.**
- **Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere per una lunga durata.**
- **Meccanismo a percussione ad alte prestazioni montato su cuscinetti di precisione in un alloggiamento in lega di alluminio: durevole e robusto.**
- **Ergonomia perfetta grazie al baricentro vicino alla mano e al profilo dell'impugnatura ottimizzato.**
- **Commutatore inferiore con protezione da danni e polvere.**
- **Protezione contro il riavvio: impedisce l'avvio involontario dopo un'interruzione di corrente.**
- **Interruttore con arresto per lavorare comodamente in modo ininterrotto.**

- **Boccola a sfera di protezione dei cavi per una libertà di movimento ottimale durante il lavoro.**

Fornitura:

Incluse impugnatura supplementare e battuta profondità di foratura. Inclusi mandrino per punte da martello e mandrino autoserrante.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Energia d'urto	3,4 J
Potenza assorbita	1100 W
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	28 mm
Lunghezza cavo	4 m
Denominazione originale prodotto	UHEV 2860-2 Quick
Portautensile forma	SDS Plus
Ø Massimo punta elicoidale per legno	35 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	6 mm
Imballaggio	Metabox
Numero di colpi massimo	4500 min ⁻¹
Peso	3,3 kg
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 900 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 min ⁻¹
Tensione nominale	230
Tipo di prodotto	Martello perforatore