

**metabo****Smerigliatrici per saldature, Modello: KNSE9-150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:**

Smerigliatrice per saldature d'angolo molto piatta da 950 W, per la lavorazione di saldature d'angolo in acciaio legato su intercapedini strette.

- **Trasmissione a doppia riduzione per un lavoro efficace.**
- **Carter rimovibile e regolabile senza utensili.**
- **Protezione contro i sovraccarichi, avvio dolce, protezione contro il riavvio.**
- **Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.**
- **Elettronica ad albero intero Vario-Constamatic (VC) con rotella di regolazione, per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono pressoché costanti sotto carico.**
- **Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata.**
- **Robusto ingranaggio epicicloidale per una durata particolarmente lunga.**
- **Trasmissione a cinghia a bassa manutenzione per un'elevata durevolezza.**

**Fornitura:**

Carter, impugnatura supplementare, 1× disco compatto in tessuto non tessuto (150×6×25,4 mm; medio), 1× disco compatto in tessuto non tessuto (150×6×25,4 mm; molto fine), 2× dischi compatti in tessuto non tessuto (150×3×25,4 mm; medio), 1× lima per lucidatura con 2 strisce di carta abrasiva e valigetta in lamiera di acciaio.

**Descrizione tecnica**

Portautensile	M 14
---------------	------

Potenza assorbita	950 W
Denominazione originale prodotto	KNSE 9-150
Peso	2,7 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza cavo	4 m
Campo del numero di giri	900 - 3800 min <sup>-1</sup>
Ø Disco	150 mm