

metabo**Smerigliatrice doppia da 230 V, Modello: DS150P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice doppia per operazioni di rettifica, affilatura e sbavatura e per rimuovere la ruggine da acciaio e metalli con l'utilizzo di una spazzola con filo in acciaio. La luce a LED integrata illumina l'area di lavoro in modo ottimale. Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.

- **Portapezzi regolabile senza utensili.**
- **Macchina molto potente adatta all'esecuzione di lavori di affilatura, rettifica e sbavatura particolarmente impegnativi.**
- **Utilizzabile con spazzole circolari con filo in acciaio per la rimozione della ruggine.**
- **Luce a LED integrata per l'illuminazione ottimale dell'area di lavoro.**
- **Motore a induzione a bassa rumorosità e senza vibrazioni, nonché esente da manutenzione.**
- **Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.**
- **Massima sicurezza sul lavoro grazie ai robusti vetri parascintille di dimensioni particolarmente grandi.**

Fornitura:

Inclusi mole abrasive in corindone normale 36 P e 60 N, vetri parascintille, portapezzi e chiave esagonale.

Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100 e n. art. 568733.

Descrizione tecnica

Larghezza mola abrasiva T	20 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	2980 min ⁻¹
Potenza assorbita	400 W
Ø Mola abrasiva D	150 mm
Denominazione originale prodotto	DS 150 Plus
Ø Foro mola abrasiva H	20 mm
Peso	10,2 kg
Lunghezza cavo	1,8 m
Potenza nominale	230 V