

**metabo****Lima a nastro per elettronica, Modello: BFE9-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:**

Lima a nastro potente e compatta per rettificare, satinare e sbavare in punti difficili da raggiungere.

- **Elettronica ad albero intero Vario-Constamatic (VC) con rotella di regolazione, per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono pressoché costanti sotto carico.**
- **Attacco mola a nastro orientabile di 270° senza utensili per adattarsi a qualsiasi posizione di lavoro.**
- **Rullo di regolazione profilato: riduce lo slittamento del nastro di tela abrasiva.**
- **Sostituzione senza utensili del nastro di tela abrasiva e guida del nastro regolabile.**
- **Avvio dolce elettronico.**
- **Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata.**
- **Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.**

**Fornitura:**

Impugnatura supplementare, valigetta in lamiera di acciaio, braccio per nastro di tela abrasiva (6, 13, 19 mm), 10 nastri di tela abrasiva (6×457 mm; P60), 10 nastri di tela abrasiva (6×457 mm; P120), 10 nastri di tela abrasiva (19×457 mm; P60), 10 nastri di tela abrasiva (19×457 mm; P120), 4 nastri in tessuto non tessuto.

**Descrizione tecnica**

Denominazione originale prodotto	BFE 9-20
Lunghezza cavo	4 m

Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza del nastro	457 mm
Peso	1,8 kg
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Potenza assorbita	950 W
Velocità nastro massima	9 - 20 m/s
Larghezza del nastro	6 - 19 mm