

melabo**Seghetti alternativi senza batteria, Modello: 18LTX100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Seghetto alternativo a batteria robusto ed estremamente maneggevole per **tagli precisi**.

- **Numero di corse variabile, movimento pendolare e guida della lama per sega ribassata e sostenuta da una molla.**
- **La funzione di soffiaggio dei trucioli attivabile garantisce una buona visuale sul punto di taglio.**
- **Impugnatura ridotta e superficie morbida.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie; inclusi bocchetta di aspirazione, vetro di protezione e chiave esagonale.

Incluso dispositivo antistrappo.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	STA 18 LTX 100
Sostituzione utensile senza strumenti	sì, Metabo Quick
Forma	A forma di asta
Particolarità	Impugnatura ridotta
Movimento pendolare	4x
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Spessore massimo lama acciaio	10 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Peso	1,9 kg
Tensione batteria	18 V
Regolazione dello smusso	sì
Spessore massimo lama legno	100 mm
Vibrazione massima a norma EN	11,8 m/s ²
Numero di batterie contenute	0
Numero di corse	550 - 2800 min ⁻¹
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Sega